



# EYEWEAR | LUNETTES



FRAMELESS   <i>SANS MONTURE</i>	05
HALF FRAME   <i>DEMI-MONTURE</i>	09
FULL FRAME   <i>MONTURE COMPLÈTE</i>	11
SEALED   <i>SCELLÉE</i>	12
OVER THE SPEC   <i>SURLUNETTE</i>	16
READERS   <i>DE LECTURE</i>	18
LENS CLEANING   <i>NETTOYAGE DES LENTILLES</i>	20

## STANDARDS | NORMES

ANSI/ISEA Z87.1-2020 + High Impact | Fort Impact

 Certified Model - CAN/CSA Z94.3-2020

ASTM F2879-19 Standard Specification for Eye Protective Devices for Airsoft | Spécification standard pour les dispositifs de protection oculaire pour Airsoft

MIL-PRF-32432 High Velocity Impact Standards | Normes d'impact à grande vitesse



AIRSOFT  
AIRSOFT



BALLISTIC  
BALISTIQUE



PASSES  
**D3**  
DROPLET AND  
SPLASH TEST  
TEST DE  
GOUTTELETTES ET  
D'ÉCLABOUSSURES



PASSES  
**D4**  
DUST TEST  
TEST DE  
POUSSIÈRE

### D3: Droplet and Splash Test | Test de gouttelettes et d'éclaboussures

A **D3** rating offers protection against splashes and droplets on the glasses, from molten items to liquids and chemicals. | *Un indice D3 offre une protection contre les éclaboussures et les gouttelettes sur les verres, des objets fondus aux liquides et produits chimiques.*

### D4: Dust Test | Test de poussière

A **D4** rating gives an additional layer of protection against dust particles and blocks any debris from reaching the inside of the goggle. | *Un indice D4 offre une couche de protection supplémentaire contre les particules de poussière et empêche tout débris d'atteindre l'intérieur du masque.*

## FEATURE ICONS | ICÔNES DE FONCTION

The icons below and in the following pages represent some of the most requested features for safety eyewear. | *Les icônes ci-dessous et dans les pages suivantes représentent certaines des caractéristiques les plus demandées pour les lunettes de sécurité.*



ADJUSTABLE  
NOSEPIECE  
NEZ  
RÉGLABLE



ADJUSTABLE  
TEMPLES  
BRANCHES  
RÉGLABLES



CO-INJECTED  
TEMPLES  
TEMPLES  
CO-INJECTÉES



DIELECTRIC  
DIÉLECTRIQUE



DUAL PANE  
LENS  
LENTILLE À  
DOUBLE VITRE



FOAM PADDED  
OPTIONS  
REMBOURRAGE  
EN MOUSSE



INCLUDES  
STRAP  
COMPREND  
LA SANGLE



OVER THE  
SPEC  
SURLUNETTE



CUSTOM  
LOGO  
LOGO  
PERSONNALISÉ



READER  
OPTIONS  
OPTIONS DE  
LECTURE



RATCHETING  
TEMPLES  
BRANCHES À  
CLIQUET



RUBBER  
NOSEPIECE  
NEZ EN  
CAOUTCHOUC



RUBBER  
TIPS  
BOÛTS EN  
CAOUTCHOUC



VENTED  
FRAME  
MONTURE  
VENTILÉ



POLARIZED  
OPTIONS  
OPTIONS  
POLARISÉES



AF  
ANTI-FOG  
OPTIONS  
OPTIONS  
ANTI-BUGÉ



H2X  
OPTIONS  
OPTIONS H2X



H2MAX  
OPTIONS  
OPTIONS H2MAX



IR  
INFARED  
OPTIONS  
OPTIONS  
INFRAROUGE



CUSTOM  
LOGO  
LOGO  
PERSONNALISÉ

## ANTI-FOG COATINGS | REVÊTEMENTS ANTI-BUÉE

### H2MAX Anti-Fog Coating | H2MAX revêtement anti-buée

The innovative technology behind H2MAX creates a high performing, superior anti-fog coating that is durable enough to withstand repeated cleanings without losing adhesion. Not only does this premium treatment ensure maximum clarity in the most extreme temperature and humid conditions, it also adds a layer to the lens that is abrasion and chemical resistant. The H2MAX anti-fog coating is made from non-hazardous environmental components. Coating resists scratching from steel wool up to 100g weight. H2MAX passes ANSI/ISEA Z87.1-2020 standards, CE/UKCA standards for N and K, and Canadian certification CAN/CSA Z94.3-20. | *La technologie innovante derrière H2MAX crée un revêtement antibuée de qualité supérieure, suffisamment durable pour résister aux nettoyages répétés sans perdre d'adhérence. Non seulement ce traitement haut de gamme garantit une clarté maximale dans les conditions de température et d'humidité les plus extrêmes, mais il ajoute également une couche à la lentille qui résiste à l'abrasion et aux produits chimiques. Le revêtement antibuée H2MAX est composé de composants environnementaux non dangereux. Le revêtement résiste aux rayures causées par la laine d'acier jusqu'à 100 g de poids. H2MAX répond aux normes ANSI/ISEA Z87.1-2020, aux normes CE/UKCA pour N et K et à la certification canadienne CAN/CSA Z94.3-20.*

### H2X Anti-Fog Coating | H2X revêtement anti-buée

H2X provides anti-fog, anti-scratch, and anti-static protection. Even after repeated cleanings, H2X will continue to be effective because the coating is bonded to the lenses. The H2X anti-fog coating is made from non-hazardous environmental components. Coating is waterproof with excellent scratch resistance. H2X passes ANSI/ISEA Z87.1-2020 standards and Canadian certification CAN/CSA Z94.3-20. | *H2X offre une protection antibuée, anti-rayures et antistatique. Même après des nettoyages répétés, H2X continuera à être efficace car le revêtement est lié aux lentilles. Le revêtement antibuée H2X est composé de composants environnementaux non dangereux. Le revêtement est imperméable avec une excellente résistance aux rayures. H2X répond aux normes ANSI/ISEA Z87.1-2020 et à la certification canadienne CAN/CSA Z94.3-20.*

## EYEWEAR ACCESSORIES | ACCESSOIRES DE LUNETTES



Ask your Pyramex Rep about accessories for your eyewear. | *Renseignez-vous auprès de votre représentant Pyramex sur les cordons et les sacs pour vos lunettes.*

# FRAMELESS | SANS MONTURE

## Ztek®

ANSI/ISEA Z87.1-2020 |  
CAN/CSA Z94.3-20



Lens and Temples | 16 Variations  
Verres et Branches | 16 Variantes

- S2510S Clear | Clair
- S2510ST Clear H2X AF | Clair H2X AB
- S2514S 1.5 IR Filter | 1.5 IR Filtre
- S2515S Coffee | Café
- S2520S Gray | Gris
- S2520ST Gray H2X AF | Gris H2X AB
- S2530S Amber | Ambre
- S2540S Orange | Orange
- S2560S Infinity Blue | Bleu Infini
- S2560ST Infinity Blue H2X AF | Bleu Infini H2X AB
- S2565S Purple Haze | Brume Violette
- S2570S Silver Mirror | Miroir Argenté
- S2575S Blue Mirror | Miroir Bleu
- S2580S I/O Mirror | I/O Miroir
- S2590S Gold Mirror | Miroir Doré
- S25ARCS Arc – 1.5 IR Filter | Arc – 1.5 IR Filtre



ZTEK

## Mini Ztek

Lens and Temples | 8 Variations  
Verres et Branches | 8 Variantes

- S2510SN Clear | Clair
- S2510SNT Clear H2X AF | Clair H2X AB
- S2517SN Pink | Rose
- S2520SN Gray | Gris
- S2530SN Amber | Ambre
- S2560SN Infinity Blue | Bleu Infini
- S2575SN Blue Mirror | Miroir Bleu
- S2580SN I/O Mirror | I/O Miroir



MINI ZTEK

**i** Mini Ztek is about 6% smaller than the Ztek. | *Le Mini Ztek est environ 6% plus petit que le Ztek.*

S2514S is designed for peripheral personnel and visitors who are NOT exposed to direct IR radiation. | *Le S2514S est conçu pour le personnel périphérique et les visiteurs qui ne sont PAS exposés au rayonnement IR direct.*

S25ARCS is great for use under the welding helmet – allowing welder to see work clearly without suffering “welder’s flash burn” from surrounding welders. | *Le S25ARCS est idéal pour une utilisation sous le casque de soudage, permettant au soudeur de voir clairement son travail sans subir de “brûlure éclair du soudeur” causée par les soudeurs environnants.*

Reader options on page 19. | *Options de lecture à la page 19.*

## Provoq®

ANSI/ISEA Z87.1-2020 |  
CAN/CSA Z94.3-20



Lens and Temples | 9 Variations  
Verres et Branches | 9 Variantes

- S7210S Clear | Clair
- S7210ST Clear AF | Clair AB
- S7220S Gray | Gris
- S7220ST Gray AF | Gris AB
- S7230S Amber | Ambre
- S7260S Infinity Blue | Bleu Infini
- S7270S Silver Mirror | Miroir Argenté
- S7275S Blue Mirror | Miroir Bleu
- S7280S I/O Mirror | Miroir I/O



SBGR96



SBG with  
Foam Padding  
SBG avec  
Rembourrage  
Mousse

## Endeavor® Plus

ANSI/ISEA Z87.1-2020 | CAN/CSA Z94.3-20



Black and Gray Temples | 5 Variations  
Branches Noires et Grises | 5 Variantes

- SBG9610S Clear | Clair
- SBG9610ST Clear H2X AF | Clair H2X AB
- SBG9620S Gray | Gris
- SBG9620ST Gray H2X AF | Gris H2X AB
- SBG9680S I/O Mirror | I/O Miroir

Black and Green Temples | 4 Variations  
Branches Noires et Vertes | 4 Variantes

- SBGR9610S Clear | Clair
- SBGR9610ST Clear H2X AF | Clair H2X AB
- SBGR9620S Gray | Gris
- SBGR9680S I/O Mirror | I/O Miroir



SBG96



SBP96

Black and Gray Temples with  
Foam Padding | 2 Variations  
Temples Noirs et Gris avec  
Rembourrage en Mousse | 2 Variantes

- SBG9610STMFP Clear H2MAX AF | Clair H2MAX AB
- SBG9620STMFP Gray H2MAX AF | Gris H2MAX AB

Black and Green Temples with  
Foam Padding | 2 Variations  
Temples Noirs et Verts avec  
Rembourrage en Mousse | 2 Variantes

- SBGR9610STMFP Clear H2MAX AF | Clair H2MAX AB
- SBGR9620STMFP Gray H2MAX AF | Gris H2MAX AB

Black and Pink Temples | 1 Variation  
Branches Noires et Roses | 1 Variante

- SBP9610S Clear | Clair

## Solo®



ANSI/ISEA Z87.1-2020 |  
CAN/CSA Z94.3-20

Lens and Temples | 1 Variation  
Verres et Branches | 1 Variante

- S510S Clear | Clair



# Intruder®

ANSI/ISEA Z87.1-2020 |  
CAN/CSA Z94.3-20



## Lens and Temples | 10 Variations

Verres et Branches | 10 Variantes

- S4110S Clear | Clair
- S4110ST Clear AF | Clair AB
- S4110STM Clear H2MAX AF | Clair H2MAX AB
- S4120S Gray | Gris
- S4120ST Gray AF | Gris AB
- S4120STM Gray H2MAX AF | Gris H2MAX AB
- S4130S Amber | Ambre
- S4160S Infinity Blue | Bleu Infini
- S4170S Silver Mirror | Miroir Argenté
- S4180S I/O Mirror | Miroir I/O

## Black Temples | 1 Variation

Branches Noires | 1 Variante

- SB4110S Clear | Clair

## Blue Temples | 1 Variation

Branches Bleues | 1 Variante

- SN4110S Clear | Clair

## Red Temples | 1 Variation

Branches Rouges | 1 Variante

- SR4110S Clear | Clair



SB41



SN41



SR41

# Intruder Multi-Color

ANSI/ISEA Z87.1-2020 | CAN/CSA Z94.3-20

## Multi-Color Temples | 1 Variation

Branches Multicolores | 1 Variante

- S4110SMP Clear | Clair

**i** Sold in dozen quantity only. Comes with six assorted colors: red, blue, green, purple, orange and black. | Vendu en quantité par douzaine seulement. Livré avec six couleurs assorties : rouge, bleu, vert, violet, orange et noire.



# Neshoba™

ANSI/ISEA Z87.1-2020 |  
CAN/CSA Z94.3-20



## Black Temples | 7 Variations

Branches Noires | 7 Variantes

- S9710S Clear | Clair
- S9710ST Clear H2X AF | Clair H2X AB
- S9710STM Clear H2MAX AF | Clair H2MAX AB
- S9720S Gray | Gris
- S9720ST Gray H2X AF | Gris H2X AB
- S9720STM Gray H2MAX AF | Gris H2MAX AB
- S9780S I/O Mirror | I/O Mirror

## Atoka®

ANSI/ISEA Z87.1-2020 |  
CAN/CSA Z94.3-20



Lens and Temples | 6 Variations  
Verres et Branches | 6 Variantes

- S9110S Clear | Clair
- S9110ST Clear H2X AF | Clair H2X AB
- S9120S Gray | Gris
- S9120ST Gray H2X AF | Gris H2X AB
- S9180S I/O Mirror | Miroir I/O
- S9180ST I/O Mirror AF | Miroir I/O AB



## Itek®

ANSI/ISEA Z87.1-2020 |  
CAN/CSA Z94.3-20



Black Temples | 10 Variations  
Branches Noires | 10 Variantes

- S5810S Clear | Clair
- S5810ST Clear H2X AF | Clair H2X AB
- S5810STM Clear H2MAX AF | Clair H2MAX AB
- S5820S Gray | Gris
- S5820ST Gray H2X AF | Gris H2X AB
- S5830S Amber | Ambre
- S5860S Infinity Blue | Bleu Infini
- S5870S Silver Mirror | Miroir Argenté
- S5875S Blue Mirror | Miroir Bleu
- S5880S I/O Mirror | Miroir I/O



## Legacy®

ANSI/ISEA Z87.1-2020 |  
CAN/CSA Z94.3-20



Lens and Temples | 8 Variations  
Verres et Branches | 8 Variantes

- S10910S Clear | Clair
- S10910STM Clear H2MAX AF | Clair H2MAX AB
- S10920S Gray | Gris
- S10920STM Gray H2MAX AF | Gris H2MAX AB
- S10925S Light Gray | Gris Clair
- S10925STM Light Gray H2MAX AF | Gris Clair H2MAX AB
- S10950SF 5.0 IR Filter | 5.0 Filtre IR
- S10960SF 3.0 IR Filter | 3.0 Filtre IR



# HALF FRAME | DEMI-MONTURE



SB86



SB86

## Ever-Lite®

ANSI/ISEA Z87.1-2020 | CAN/CSA Z94.3-20



### Black Frame | 17 Variations Monture Noire | 17 Variantes

- SB8610D Clear | Clair
- SB8610DT Clear H2X AF | Clair H2X AB
- SB8610DTM Clear H2MAX AF | Clair H2MAX AB
- SB8620D Gray | Gris
- SB8620DT Gray H2X AF | Gris H2X AB
- SB8620DTM Gray H2MAX AF | Gris H2MAX AB
- SB8623D Dark Gray | Gris Fonce
- SB8623DT Dark Gray H2X AF | Gris Fonce H2X AB
- SB8624D Photochromic | Photocromique
- SB8625DTM Light Gray H2MAX AF | Gris Clair H2MAX AB
- SB8630D Amber | Ambre

- SB8660D Infinity Blue | Bleu Infini
- SB8660DT Infinity Blue H2X AF | Bleu Infini H2X AB
- SB8660DTM Infinity Blue H2MAX AF | Bleu Infini H2MAX AB
- SB8665D Ice Blue Mirror | Miroir Bleu Glacier
- SB8680D I/O Mirror | I/O Mirror
- SB8680DT I/O Mirror AF | I/O Mirror AB

### Black and Lime Frame | 2 Variations Monture Noire et Citron Vert | 2 Variantes

- SBL8610DTM Clear H2MAX AF | Clair H2MAX AB
- SBL8620DTM Gray H2MAX AF | Gris H2MAX AB

**i** Photochromic lenses change from clear to dark after exposure to direct UV light. Lenses change from dark to clear after removal from UV light. | Les verres photochromiques passent du clair au foncé après exposition à la lumière UV directe. Les lentilles passent du foncé au clair après avoir été retirées de la lumière UV.



**i** Reader options on page 18. | Options de lecture à la page 18.

## Sitecore™

ANSI/ISEA Z87.1-2020 | CAN/CSA Z94.3-20



### Black and Gray Frame | 6 Variations Monture Noire et Grise | 6 Variantes

- SBG10110D Clear | Clair
- SBG10110DTM Clear H2MAX AF | Clair H2MAX AB
- SBG10120D Gray | Gris
- SBG10120DTM Gray H2MAX AF | Gris H2MAX AB
- SBG10130D Amber | Ambre
- SBG10180D I/O Mirror | I/O Mirror

### Gray and Lime Frame | 5 Variations Monture Grise et Lime | 5 Variantes

- SGL10110D Clear | Clair
- SGL10110DTM Clear H2MAX AF | Clair H2MAX AB
- SGL10120D Gray | Gris
- SGL10120DTM Gray H2MAX AF | Gris H2MAX AB
- SGL10180D I/O Mirror | I/O Mirror



SGL101



SBG101

## Venture 3®

ANSI/ISEA Z87.1-2020 |  
CAN/CSA Z94.3-20 |  
MIL-PRF-32432



Black Frame | 9 Variations  
Monture Noire | 9 Variantes

- SB5710D Clear | Clair
- SB5710DT Clear H2X AF | Clair H2X AB
- SB5710DTM Clear H2MAX AF | Clair H2MAX AB
- SB5720D Gray | Gris
- SB5720DT Gray H2X AF | Gris H2X AB
- SB5730D Amber | Ambre
- SB5760D Infinity Blue | Bleu Infini
- SB5770D Silver Mirror | Miroir Argenté
- SB5780D I/O Mirror | I/O Mirror



## V2® Metal

ANSI/ISEA Z87.1-2020 | CAN/CSA Z94.3-20



Gun Metal Frame | 2 Variations  
Monture en Métal de Pistolet | 2 Variantes

- SGM1810S Clear | Clair
- SGM1820S Gray | Gris



## Venture II®

ANSI/ISEA Z87.1-2020 | CAN/CSA Z94.3-20 | MIL-PRF-32432



Black Frame | 13 Variations  
Monture Noire | 13 Variantes

- SB1810S Clear | Clair
- SB1810ST Clear H2X AF | Clair H2X AB
- SB1820S Gray | Gris
- SB1820ST Gray H2X AF | Gris H2X AB
- SB1830S Amber | Ambre
- SB1835S Sun Block Bronze | Bronze
- SB1840S Orange | Orange
- SB1860S Infinity Blue | Bleu Infini
- SB1870S Silver Mirror | Miroir Argenté
- SB1875S Blue Mirror | Miroir Bleu
- SB1880S I/O Mirror | Miroir I/O
- SB1880ST I/O Mirror AF | Miroir I/O AB
- SB1890S Gold Mirror | Miroir Doré



**i** Reader options on page 19. | Options de lecture à la page 19.



# FULL FRAME | MONTURE COMPLÈTE

## Velar™

ANSI/ISEA Z87.1-2020 |  
CAN/CSA Z94.3-20



**Black Frame | 3 Variations**  
*Monture Noire | 3 Variantes*

- SB10410D Clear | *Clair*
- SB10420D Gray | *Gris*
- SB10465D Ice Blue Mirror | *Miroir Bleu Glacier*

**Black and Red Frame | 1 Variation**  
*Monture Noire et Rouge | 1 Variante*

- SBRF10445D Ice Orange Mirror | *Miroir Orange Glacier*

**White and Blue Frame | 1 Variation**  
*Monture Blanche et Bleue | 1 Variante*

- SWBL10465D Ice Blue Mirror | *Miroir Bleu Glacier*

**White and Red Frame | 1 Variation**  
*Monture Blanche et Rouge | 1 Variante*

- SWR10455D Sky Red Mirror | *Miroir Rouge Ciel*



## Goliath®

ANSI/ISEA Z87.1-2020 |  
CAN/CSA Z94.3-20



**Black Frame | 8 Variations**  
*Monture Noire | 8 Variantes*

- SB5610D Clear | *Clair*
- SB5620D Gray | *Gris*
- SB5620DT Gray H2X AF | *Gris H2X AB*
- SB5621D Polarized Gray | *Gris Polarisé*
- SB5645D Ice Orange Mirror | *Miroir Orange Glacier*
- SB5665D Ice Blue Mirror | *Miroir Bleu Glacier*
- SB5670D Silver Mirror | *Miroir Argenté*
- SB5680D I/O Mirror | *I/O Mirror*

**White Frame | 2 Variations**  
*Monture Blanche | 2 Variantes*

- SW5655D Sky Red Mirror | *Miroir Rouge Ciel*
- SW5665D Ice Blue Mirror | *Miroir Bleu Glacier*



## Atrex™

ANSI/ISEA Z87.1-2020 |  
CAN/CSA Z94.3-20



**Black Frame | 3 Variations**  
*Monture Noire | 3 Variantes*

- SB10810DT Clear AF | *Clair AB*
- SB10820DT Gray AF | *Gris AB*
- SB10880DT I/O Mirror AF | *I/O Mirror AB*

**Translucent Brown Frame | 1 Variation**  
*Monture Marron Translucide | 1 Variante*

- STB10815DT Coffee AF | *Café AB*

**Red Frame | 1 Variation**  
*Monture Rouge | 1 Variante*

- SR10870D Silver Mirror | *Miroir Argenté*

**Pearl Gray Frame | 1 Variation**  
*Monture Grise Perle | 1 Variante*

- SPG10810DT Clear AF | *Clair AB*

**Restraining Strap | Sangle de retenue**  
108STRAP



## Fyxate™

ANSI/ISEA Z87.1-2020 |  
CAN/CSA Z94.3-20



### Black Temples | 5 Variations Temples Noirs | 5 Variantes

- SB10210S Clear | Clair
- SB10210ST Clear H2X AF | Clair H2X AB
- SB10220S Gray | Gris
- SB10220ST Gray H2X AF | Gris H2X AB
- SB10280S I/O Mirror | Miroir I/O



### Lime Temples with Foam Padding | 2 Variations Branches Limes avec Rembourrage en Mousse | 2 Variantes

- SBL10210STMFP Clear H2MAX AF | Clair H2MAX AB
- SBL10220STMFP Gray H2MAX AF | Gris H2MAX AB

SBL102 with  
Foam Padding |  
avec rembourrage  
en mousse

### Black Temples with Foam Padding | 3 Variations Branches Noires avec Rembourrage en Mousse | 3 Variantes

- SB10210STMFP Clear H2MAX AF | Clair H2MAX AB
- SB10220STMFP Gray H2MAX AF | Gris H2MAX AB
- SB10225STMFP Light Gray H2MAX AF | Gris Clair H2MAX AB



SB102



SBL102 with  
Foam Padding |  
avec rembourrage  
en mousse

## Proximity®

ANSI/ISEA Z87.1-2020 |  
CAN/CSA Z94.3-20



### Black Frame | 6 Variations Monture Noire | 6 Variantes

- SB9310ST Clear H2X AF | Clair H2X AB
- SB9310STM Clear H2MAX AF | Clair H2MAX AB
- SB9323ST Dark Gray H2X AF | Gris Fonce H2X AB
- SB9323STM Dark Gray H2MAX AF | Gris Fonce H2MAX AB
- SB9330ST Amber H2X AF | Ambre H2X AB
- SB9380ST I/O Mirror AF | Miroir I/O AB



SB93

### Black and Lime Frame | 2 Variations Monture Noire et Lime | 2 Variantes

- SBL9310STM Clear H2MAX AF | Clair H2MAX AB
- SBL9323STM Dark Gray H2MAX AF | Gris Fonce H2MAX AB



SBL93

## Accurist®

ANSI/ISEA Z87.1-2020 |  
CAN/CSA Z94.3-20



### Black Frame | 4 Variations

#### Monture Noire | 4 Variantes

- SB8710DTP Clear AF | *Clair AB*
- SB8720DTP Gray AF | *Gris AB*
- SB8725DTP Light Gray AF | *Gris Clair AB*
- SB8770DP Silver Mirror | *Miroir Argenté*



SBR87

### Black and Red Frame | 2 Variations

#### Monture Noire et Rouge | 2 Variantes

- SBR8710DTP Clear AF | *Clair AB*
- SBR8720DTP Gray AF | *Gris AB*

## Crossover™

ANSI/ISEA Z87.1-2020 |  
CAN/CSA Z94.3-20



### Black and Gray Frame | 3 Variations

#### Monture Noire et Grise | 3 Variantes

- SBG10610DT Clear H2X AF | *Clair H2X AB*
- SBG10620DT Gray H2X AF | *Gris H2X AB*
- SBG10680DT I/O Mirror AF | *Miroir I/O AB*



SGL106

SBG106

### Gray and Lime Frame | 1 Variation

#### Monture Grise et Lime | 1 Variante

- SGL10610DT Clear H2X AF | *Clair H2X AB*

## Highlander™ Plus

ANSI/ISEA Z87.1-2020 |  
CAN/CSA Z94.3-20 |  
MIL-PRF-32432



### Black and Gray Frame | 5 Variations

#### Monture Noire et Grise | 5 Variantes

- SBG5010DT Clear H2X AF | *Clair H2X AB*
- SBG5020DT Gray H2X AF | *Gris H2X AB*
- SBG5030DT Amber H2X AF | *Ambre H2X AB*
- SBG5055DT Sky Red Mirror AF | *Miroir Rouge Ciel AB*
- SBG5080DT I/O Mirror AF | *Miroir I/O AB*



## Isotope™

ANSI/ISEA Z87.1-2020 |  
CAN/CSA Z94.3-20 |  
MIL-PRF-32432



Black Frame | 3 Variations

Monture Noire | 3 Variantes

- GB9410STM Clear H2MAX AF | Clair H2MAX AB
- GB9420STM Gray H2MAX AF | Gris H2MAX AB
- GB9430STM Amber H2MAX AF | Ambre H2MAX AB



**i** Interchangeable temple and strap. |  
Temple interchangeable et sangle.

## I-Force®

ANSI/ISEA Z87.1-2020 | CAN/CSA Z94.3-20 | MIL-PRF-32432 | ASTM F2879-19



Black Frame | 4 Variations

Monture Noire | 4 Variantes

- SB7010SDT Clear Dual Pane H2X AF | Double Vitrage Transparent H2X AB
- SB7020SDT Gray Dual Pane H2X AF | Double Vitrage Gris H2X AB
- SB7030SDT Amber Dual Pane H2X AF | Double Vitrage Ambre H2X AB
- SB7080SDT I/O Mirror Dual Pane AF | Miroir E/S AB Double Vitrage



I-FORCE

## I-Force® Slim

Black Frame | 3 Variations

Monture Noire | 3 Variantes

- SB7010SDNT Clear Dual Pane H2X AF | Double Vitrage Transparent H2X AB
- SB7020SDNT Gray Dual Pane H2X AF | Double Vitrage Gris H2X AB
- SB7080SDNT I/O Mirror Dual Pane AF | Miroir E/S AB Double Vitrage

**i** I-Force Slim is about 6% smaller than the I-Force. Interchangeable temple and strap. | L'I-Force Slim est environ 6% plus petit que l'I-Force. Branche et sangle interchangeables.



I-FORCE SLIM

## V2G®

ANSI/ISEA Z87.1-2020 |  
CAN/CSA Z94.3-20 |  
MIL-PRF-32432



Black Frame | 6 Variations

Monture Noire | 6 Variantes

- GB 1810ST Clear H2X AF | Clair H2X AB
- GB 1810STM Clear H2MAX AF | Clair H2MAX AB
- GB 1820ST Gray H2X AF | Gris H2X AB
- GB 1820STM Gray H2MAX AF | Gris H2MAX AB
- GB 1830ST Amber H2X AF | Ambre H2X AB
- GB 1880ST I/O Mirror AF | Miroir I/O AB

**i** Interchangeable temple and strap. | Temple interchangeable et sangle.  
Reader options on page 19. | Options de lecture à la page 19.



## V2G-Plus®

ANSI/ISEA Z87.1-2020 |  
CAN/CSA Z94.3-20 |  
MIL-PRF-32432 | ASTM F2879-19



Black Body with Strap | 2 Variations

Monture Noire avec Sangle | 2 Variantes

- GB 6410SDT Clear Dual Pane H2X AF | Double Vitrage Transparent H2X AB
- GB 6420SDT Gray Dual Pane H2X AF | Double Vitrage Gris H2X AB

**i** Reader options on page 19. | Options de lecture à la page 19.



# OVER THE SPEC | SURLUNETTE

CAPPTURE



CAPPTURE PRO



CAPPTURE PLUS



## Cappture™

ANSI/ISEA Z87.1-2020 | CAN/CSA Z94.3-20



Lens and Temples | 3 Variations  
Verres et Branches | 3 Variantes

- S9910ST Clear H2X AF | Clair H2X AB
- S9910STM Clear H2MAX AF | Clair H2MAX AB
- S9920ST Gray H2X AF | Gris H2X AB

## Cappture Plus

ANSI/ISEA Z87.1-2020 | CAN/CSA Z94.3-20



Rubber Gasket with Temples | 2 Variations  
Joint en Caoutchouc avec Branches | 2 Variantes

- S9910STM RG Clear H2MAX AF | Clair H2MAX AB
- S9920STM RG Gray H2MAX AF | Gris H2MAX AB

## Cappture Pro

ANSI/ISEA Z87.1-2020 | CAN/CSA Z94.3-20



Rubber Gasket with Strap | 2 Variations  
Joint en Caoutchouc avec Sangle | 2 Variantes

- GG9910TM Clear H2MAX AF | Clair H2MAX AB
- GG9920TM Gray H2MAX AF | Gris H2MAX AB

## OTS®

ANSI/ISEA Z87.1-2020 |  
CAN/CSA Z94.3-20



Black Temples | 4 Variations  
Temples Noirs | 4 Variantes

- S3510SJ Clear | Clair
- S3510STJ Clear H2X AF | Clair H2X AB
- S3520SJ Gray | Gris
- S3580SJ I/O Mirror | Miroir I/O



OTS

## OTS® XL

Black Temples | 3 Variations  
Temples Noirs | 3 Variantes

- S7510SJ Clear | Clair
- S7510STJ Clear H2X AF | Clair H2X AB
- S7520SJ Gray | Gris

OTS XL



**i** OTS XL is about 9% larger than the OTS. OTS fits over frames up to 137mm x 44mm. OTS XL fits over frames up to 151mm x 49mm. | L'OTS XL est environ 9% plus grand que l'OTS. OTS s'adapte aux montures jusqu'à 137 mm x 44 mm. OTS XL s'adapte aux montures jusqu'à 151 mm x 49 mm.

## Capstone® Shield

ANSI/ISEA Z87.1-2020 | CAN/CSA Z94.3-20 | MIL-PRF-32432



Goggle and Shield | 2 Variations  
*Lentille et Bouclier | 2 Variantes*

- GG 504TSHIELD Clear H2X AF | *Clair H2X AB*
- GG 524TSHIELD Gray H2X AF | *Gris H2X AB*

GG504TSHIELD



GG504TM

## Capstone® 500

ANSI/ISEA Z87.1-2020 | CAN/CSA Z94.3-20 | MIL-PRF-32432

Gray Body with Quick Release Strap | 1 Variation  
*Corps Gris avec Sangle à Dégagement Rapide | 1 Variante*

- GG 504TM Clear H2MAX AF | *Clair H2MAX AB*

## Capstone Face Shield and Strap | Écran Facial et Sangle Capstone

CAPSHIELD

Ratcheting shield includes strap and clips allowing the user to add to either of the Capstone 500 Series goggles // Sold as a replacement shield for GG504TSHIELD | *Le bouclier à cliquet comprend une sangle et des clips permettant à l'utilisateur de l'ajouter à l'une des lunettes Capstone série 500 // Vendu comme bouclier de remplacement pour GG504TSHIELD*



## Disposable Capstone Shield Visors | Visières Jetables Capstone Shield

VPACK6

Pack of 6 clear disposable, tear-off visors, suitable for high dust or muddy working environments | *Pack de 6 visières transparentes jetables et détachables, adaptées aux environnements de travail très poussiéreux ou boueux*



## G304T

ANSI/ISEA Z87.1-2020 | CAN/CSA Z94.3-20



Tinted Body with Black Strap | 1 Variation  
*Monture Teintée avec Bracelet Noir | 1 Variante*

- G 304T Clear H2X AF | *Clair H2X AB*



# READERS | DE LECTURE

## Emerge<sup>®</sup>

ANSI/ISEA Z87.1-2020 |  
CAN/CSA Z94.3-20



Black Frame | 1 Variation  
Monture Noire | 1 Variante

● SB7910DRX Clear | Clair Rx

Black Frame | 2 Variations  
Monture Noire | 2 Variantes

● SB7950SF 5.0 IR Filter | Filtre IR

● SB7960SF 3.0 IR Filter | Filtre IR

Translucent Gray Frame | 1 Variation  
Monture Grise Translucide | 1 Variante

● SG7910DRX Clear | Clair Rx



SB79



SG79



SB79SF

**i** Rx options accommodate a +3 to -3 diopter lens and must be presented to your optometrist in order to be fitted with prescription lenses. | Les options Rx acceptent des lentilles de +3 à -3 dioptries et doivent être présentées à votre optométriste afin d'être équipées de lentilles correctrices.

## Emerge<sup>®</sup> Plus

ANSI/ISEA Z87.1-2020 |  
CAN/CSA Z94.3-20



Translucent Gray Frame | 4 Variations  
Monture Grise Translucide | 4 Variantes

● SG9810R15 Clear | Clair +1.5 Mag

● SG9810R20 Clear | Clair +2.0 Mag

● SG9810R25 Clear | Clair +2.5 Mag

● SG9810R30 Clear | Clair +3.0 Mag



## Ever-Lite<sup>®</sup> Readers

ANSI/ISEA Z87.1-2020 |  
CAN/CSA Z94.3-20



Black Frame | 7 Variations  
Monture Noire | 7 Variantes

● SB8610R15TM Clear H2MAX AF | Clair H2MAX AB +1.5 Mag

● SB8610R20TM Clear H2MAX AF | Clair H2MAX AB +2.0 Mag

● SB8610R25TM Clear H2MAX AF | Clair H2MAX AB +2.5 Mag

● SB8610R30TM Clear H2MAX AF | Clair H2MAX AB +3.0 Mag

● SB8620R15TM Gray H2MAX AF | Gris H2MAX AB +1.5 Mag

● SB8620R20TM Gray H2MAX AF | Gris H2MAX AB +2.0 Mag

● SB8620R25TM Gray H2MAX AF | Gris H2MAX AB +2.5 Mag





## Venture II® Readers



ANSI/ISEA Z87.1-2020 |  
CAN/CSA Z94.3-20

Black Frame | 15 Variations  
Monture Noire | 15 Variantes

● SB1810R10	Clear   Clair	+1.0 Mag	● SB1880R15	I/O Mirror   Miroir I/O	+1.5 Mag
● SB1810R15	Clear   Clair	+1.5 Mag	● SB1880R20	I/O Mirror   Miroir I/O	+2.0 Mag
● SB1810R15T	Clear H2X AF   Clair H2X AB	+1.5 Mag	● SB1880R25	I/O Mirror   Miroir I/O	+2.5 Mag
● SB1810R20	Clear   Clair	+2.0 Mag			
● SB1810R20T	Clear H2X AF   Clair H2X AB	+2.0 Mag			
● SB1810R25	Clear   Clair	+2.5 Mag			
● SB1810R25T	Clear H2X AF   Clair H2X AB	+2.5 Mag			
● SB1810R30	Clear   Clair	+3.0 Mag			
● SB1820R15	Gray   Gris	+1.5 Mag			
● SB1820R20	Gray   Gris	+2.0 Mag			
● SB1820R25	Gray   Gris	+2.5 Mag			
● SB1820R30	Gray   Gris	+3.0 Mag			



## Ztek® Readers



ANSI/ISEA Z87.1-2020 |  
CAN/CSA Z94.3-20

Lens and Temples | 3 Variations  
Verres et Branches | 3 Variantes

● S2510R15	Clear   Clair	+1.5 Mag
● S2510R20	Clear   Clair	+2.0 Mag
● S2510R25	Clear   Clair	+2.5 Mag



## V2G® Readers



ANSI/ISEA Z87.1-2020 |  
CAN/CSA Z94.3-20

Black Frame | 3 Variations  
Monture Noire | 3 Variantes

● GB1810STR15	Clear H2X AF   Clair H2X AB	+1.5 Mag
● GB1810STR20	Clear H2X AF   Clair H2X AB	+2.0 Mag
● GB1810STR25	Clear H2X AF   Clair H2X AB	+2.5 Mag



# LENS CLEANING | NETTOYAGE DES LENTILLES

## HCW100



HCW100 100 Individually Packaged 5" x 8" Alcohol Free Hygienic Wipes |  
100 Lingettes Hygiéniques Sans Alcool de 5" x 8" Emballées Individuellement

## LCT100C



LCT100C 100 Individually Packaged 5" x 8" Cleaning Towelettes |  
100 Emballés Individuellement 5" x 8" Lingettes de Nettoyage

**i** Safe and effective for cleaning respirators, hard hat suspensions and other personal protective equipment, but not to be used on disposable particulate respirators. | *Sûr et efficace pour nettoyer les respirateurs, les suspensions de casques de sécurité et autres équipements de protection individuelle, mais ne doit pas être utilisé sur les respirateurs jetables contre les particules.*

## LCS10



LCS10 8 oz. Lens Cleaning Station with 600 Tissues |  
8 onces. Station de Nettoyage de Lentilles avec 600 Mouchoirs

## LCS20



LCS20 16 oz. Lens Cleaning Station with 1,200 Tissues |  
16 onces. Station de Nettoyage de Lentilles avec 1 200 Mouchoirs